

**APHT 160440ER-46, SP6519, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215777 UNI
GTIN	4045197503640
Clasa articolului	28E

**Descriere****Notă:**

Vă rugăm să folosiți aceste plăcuțe amovibile **numai cu șurubul Cod 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**.  
La utilizarea plăcuțelor amovibile cu  $r \geq 3,2$  mm pe suporturile Cod 215705, 215710, 215715 și 215717, trebuie să se modifice locașul pentru plăcuțe.

Rază la colț: 4 mm

**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Rază la colț	4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APHT 160440ER-46
Categorie	SP6519
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	45 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		