

Yale

Chingă de fixare automată 25 mm, Lungime: 3m



Date comandă

Numărul de comandă	086132 3
GTIN	4053981022345
Clasa articolului	08Z

Descriere

Execuție:

Centuri de fixare cu clichet și funcție automată de înfășurare, practică. Verificate conform EN 12195-2.

- **Pentru fixarea simplă și rapidă a încărcăturii.**
- **Pot fi rulate sau desfășurate fără trepte.**
- **Rulare simplă prin apăsarea pe buton.**
- **Chingă rezistentă din poliester.**

Lățime 25 mm, cu 2 cârlige S îmbrăcate în plastic, lungime 3 m.

Descriere tehnică

Standard	EN12195-2
Lungime	3 m
Lățimea centurii	25 mm
Forță de prindere maximă LC	300 daN
Tip produs	Chingă de strângere

