



Freză la 90° 5720VZ16, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/2mm



Date comandă

Numărul de comandă	220800 25/2
GTIN	4059782502024
Clasa articolului	28R

Descriere

Execuție:

Frezele cilindro-frontale cu coadă cilindrică sunt echilibrate cu $G = 6,3$ la 30000 rot./min. Frezele cu coadă conică și cele cu secțiune modulară trebuie echilibrate împreună cu dornul înainte de prelucrarea la viteze mari. Construcția permite prinderea tuturor plăcuțelor amovibile radiale până la $r_e=6,0$ mm fără modificarea suportului și fără corectura lungimii.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	131 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Lungime activă L_1	75 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZD.. 16M5
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	16 mm
Ø tăișului D_c	25 mm
Număr de dinți Z	2
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	48 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	15,5 mm
Frezare circulară a găurii a_p	4 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	34 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	9,17 grad

Ø D ₃	9 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229900
--------------------	--------