

Garant**Freză de copiere 0° negativ, Cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	212170 32/2
GTIN	4045197192936
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială ridicată și concentricitate bună.**
- **Repoziționare fără trepte în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

Aplicație:

Cu set de șuruburi pentru plăcuțele amovibile Cod 219800 – pentru fixarea plăcuțelor amovibile și șaiabelor de siguranță.

Atenție:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu geometrie pozitivă **nu** se vor utiliza șuruburile și șaiabele de siguranță.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	RD..1604
Ø tăişului D_c	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D_1 h6	17 mm

Filet de prindere M	M16
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Lungimea totală L_{ges}	42 mm
Set de șaibe de siguranță	219955
$\varnothing D_3$	16 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	11,92 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	48 mm
Frezare circulară a găurii a_p	3,5 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	5,37 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	62 mm
Tip de coadă	Cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set de șaibe de siguranță 10 buc.	219955
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800