

Garant**Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi γ : 75grad****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215795 75 |
| GTIN | 4045197383259 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Ø orificiu prindere | 16 mm |
| Cel mai mic Ø D | 19 mm |
| Lungimea totală L_{ges} | 60 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Unghi γ | 75 grad |
| Lățimea teșiturii executate b | 7 mm |
| Lungimea teșiturii executate l | 27,5 mm |
| Înălțimea teșiturii executate h | 27 mm |
| Număr efectiv de tăișuri Z_{ef} | 3 |
| Cel mai mare Ø D_1 | 33 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | AP.. 1003 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Avans dinte la h_{max} | 0,11 mm |
| Număr plăcuțe amovibile | 9 |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Răcire interioară | da |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Cap de frezat |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. | 219814 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm | 211750 1,2 |