

**Garant****APMT 100305 TR, HB7520, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiilor așchietoare.

**Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 și 215870.

Pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

Grosimea plăcii: 3,55 mm

Rază la colț: 0,5 mm

**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Rază la colț	0,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 100305 TR
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	3,55 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
GG(G)	recomandat	220 m/min	K
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		