

**Garant****CC.T 060204, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260142 HB7020
GTIN	4045197698834
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 060204 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	SM
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Aplicația principală	P

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire