

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBGT, HB7310, Dimensiune / cantitate: 160408/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2682 160408/30
GTIN	4067263107774
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,55 - 2,5 mm
Număr de bucăți	30
Viteză de așchiere v _c Aplicație principală	250 - 600 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT160408
Conținut	261234 HB7310
Categorie	HB7310
Sfărâmător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

