

Garant

Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBGT, HB7310, Dimensiune / cantitate: 110304/50

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2682 110304/50
GTIN	4067263107736
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	50
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Conținut	261224 HB7310
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 1,75 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT110304
Categorie	HB7310
Sfărâmatore de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

