

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBGT, HB7310, Dimensiune / cantitate: 160404/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2682 160404/50
GTIN	4067263107750
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,5 mm
Număr de bucăți	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT160404
Conținut	261232 HB7310
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	250 - 600 mm/min
Categorie	HB7310
Sfărământor de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

