



Lampă de control cu acumulator Line Light, Tip: 465



Date comandă

Numărul de comandă	081341 465
GTIN	5708997352441
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lampa de lucru Line Light este fabricată dintr-un profil acrilic extrudat cu **lentilă încorporată** (unghi de distribuție a luminii de 75°), ceea ce o face **foarte robustă și rezistentă la șocuri**. Cu lanternă de buzunar frontal suplimentar (150 lumeni).

Lampa poate fi rotită în suport și reglată antiiorbire.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Lampă de lucru cu acumulator, alimentator, prindere în clips cu magnet și cârlig de fixare.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 65
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Durata de iluminare	1,5 h
Flux luminos	150 - 600 lm
Lungimea totală	357 mm
Ø cap	25 mm
Alimentare cu energie	Cu acumulator
Corpuri de iluminat	Modul LED

Capacitate acumulator	2,6 Ah
Număr de acumuloare incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Unghi de proiecție a luminii	75 grad
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Temperatură de culoare	6000 K
Putere de iluminare	2,6 W
Greutate	220 g
Tip produs	Lampă de inspectare