

**Garant****Cuțit de strunjire tip eco QT, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251903 25/08
GTIN	4045197651082
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

**Avantaj:**

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.**

**Notă:**

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DWLNR/L 2525X08

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 32 mm

Lungimea totală L: 103,5 mm

Portplăcuță: 259031 19

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	8 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm

Portplăcuță	259031 19
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
șurub pentru portplăcuță	259025 1
Bridă	259038 10
Cod ISO Suport	DWLNLR/L 2525X08
Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L	103,5 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță Tip 19	259031 19
Portplăcuță	259218
Șurub pentru portplăcuță	259167
Portplăcuță	259214
Gheară de strângere	259354
Portplăcuță Tip 11	259031 11
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	259025 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500

