

HOLEX®**DNMG 150608 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250807 HBX020 |
| GTIN | 4045197663597 |
| Clasa articolului | 22D |

Descriere

DNMG 150608 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|---|------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 1 - 5 mm |
| Avans f | 0,1 - 0,5 mm/rot |
| Sfârâmător de așchii | PM |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 80 - 300 m/min |
| Aplicația principală | P |
| Rază la colț | 0,8 mm |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Categorie | HBX020 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Serie | Bară pentru strunjire interioară |
| Serie | Cuțite de strunjire eco-QT/eco |
| Serie | Cuțit de strunjit |
| Serie | Cuțite de strunjire QuickTurn |
| Serie | Cap de filetat |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DNMG 150608 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Disponerea plăcuțelor amovibile | neutru |