


CCMT 120408, Categorie: SP4019

Date comandă

Numărul de comandă	260188 SP4019
GTIN	2050001939111
Clasa articolului	28A

Descriere

CCMT 120408 SP4019 Categorie: SP4019

Sfărâmător de așchii: 73

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 5 mm

Avans f : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 440 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	73
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 5 mm
Aplicația principală	UNI
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 440 m/min
Categorie	SP4019

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire