


CCMT 09T304, Categorie: SP4019

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260184 SP4019 |
| GTIN | |
| Clasa articolului | 28A |

Descriere

CCMT 09T304 SP4019 Categorie: SP4019
 Sfârâmător de aşchii: 73
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 5 mm
 Avans f : 0,1 - 0,45 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 30 - 440 m/min

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 30 - 440 m/min |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 5 mm |
| Avans f | 0,1 - 0,45 mm/rot |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Aplicația principală | UNI |
| Sfârâmător de aşchii | 73 |
| Categorie | SP4019 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CCMT 09T304 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |