

Garant
Cuțit de strunjire tip eco QT, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/08mm


Date comandă

Numărul de comandă	251902 25/08
GTIN	4045197651068
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchiitoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Avantaj:

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.**

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DWLNR/L 2525X08

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 32 mm

Lungimea totală L: 103,5 mm

Portplăcuță: 259031 19

Descriere tehnică

Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	DWLNR/L 2525X08

Bridă	259038 9
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungime cap L ₁	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
șurub pentru portplăcuță	259025 1
Portplăcuță	259031 19
Mărimea plăcuței	8 mm
Lungimea totală L	103,5 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță	259218
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	259025 1
Portplăcuță Tip 19	259031 19
Gheară de strângere Tip 9	259038 9
Portplăcuță Tip 11	259031 11
Portplăcuță	259214
Gheară de strângere	259353

Șurub pentru portplăcuță

259167