

**CCMT 060202, Categorie: SP4019****Date comandă**

Numărul de comandă	260180 SP4019
GTIN	
Clasa articolului	28A

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Aplicația principală	UNI
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 440 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Sfărâmător de așchii	73
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	SP4019
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire