

**CCMT 09T308, Categorie: SP4019****Date comandă**

Numărul de comandă	260185 SP4019
GTIN	2050001939050
Clasa articolului	28A

**Descriere**

CCMT 09T308 SP4019 Categorie: SP4019

Sfărâmbător de așchii: 73

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 30 - 440 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	UNI
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 440 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 5 mm
Sfărâmbător de așchii	73
Avans $f$	0,1 - 0,45 mm/rot
Categorie	SP4019

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire