

HOLEX®
DNMG 110408 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020

Date comandă

Numărul de comandă	250803 HBX020
GTIN	4045197663511
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 110408 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de așchii	PM
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min

Categorie	HBX020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțite de strunjire eco-QT/eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțite de strunjire QuickTurn
Serie	Cap de filetat
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru