


**KOMET® Corp de bază, 8×D, Ø DC: 65mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	236654 65
GTIN	4047109096004
Clasa articolului	24K

**Descriere**
**Execuție:**

- **Siguranța procesului până la 8 (9)×D.**
- **Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.**
- **Tip de coadă ABS.**

**Aplicație:**

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	640 mm
Pentru un cap de găurit de	65 - 71 mm
Ø corpului de bază $d_1$	63,5 mm
Lungime utilă $L_1$	560 mm
Ø cozii ABS® $D_s$	80 mm
Ø nominal D	65
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	8×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

