

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Portplăcuță	259031 40
Set de arcuri	259044 2
Cod ISO Suport	PWLNR/L 1616H08
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Mărime coadă	16 mm
Pârgă cu articulație	259015 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungimea totală L	100 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 8	259018 8
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 40	259031 40
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500