


**KOMET® Corp de bază, 6×D, Ø DC: 55mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	236652 55
GTIN	4047109095953
Clasa articolului	24K

**Descriere**
**Execuție:**

- Siguranța procesului până la 6×D.
- Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Tip de coadă ABS.

**Aplicație:**

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

**Descriere tehnică**

Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	80 mm
Ø corpului de bază d <sub>1</sub>	53,5 mm
Pentru un cap de găurit de	55 - 64 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	370 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	435 mm
Ø nominal D	55
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	6×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

