

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251916 25/08
GTIN	4045197651341
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de arcuri	259044 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	21 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Portplăcuță	259031 40
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Cod ISO Suport	PWLNRL 2525M08
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Portplăcuță Tip 40	259031 40
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500