


KOMET® Corp de bază, 8×D, Ø DC: 26mm

Date comandă

Numărul de comandă	236654 26
GTIN	4047109076242
Clasa articolului	24K

Descriere
Execuție:

- **Siguranța procesului până la 8 (9)×D.**
- **Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.**
- **Tip de coadă ABS.**

Aplicație:

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

Descriere tehnică

Ø corpului de bază d_1	25 mm
Lungime utilă L_1	230 mm
Lungimea totală L_{ges}	260 mm
Pentru un cap de găurit de	26 - 32 mm
Ø cozii ABS® D_s	50 mm
Ø nominal D	26
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	8×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

