

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	MWLNLR/L 2020K08
Știft	259049 2
Gheară de strângere	259038 12
Set de șuruburi	259023 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	28 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Portplăcuță	259031 41
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Știft Tip 2	259049 2
Set de șuruburi 10 buc. Tip 2	259023 2
Gheară de strângere Tip 12	259038 12
Portplăcuță Tip 41	259031 41
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500