

**Garant**
**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/08mm**


### Date comandă

Numărul de comandă	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Clasa articolului	21T

### Descriere tehnică

Decalaj central $L_3$	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Mărimea plăcuței	8 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	50 mm
Set de șuruburi	259023 3
Portplăcuță	259031 41
Cod ISO Suport	A40T MWLNR/L08
Știft	259049 5
Gheară de strângere	259038 12
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere $L_2$	38,5 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Gheară de strângere Tip 12	259038 12
Set de șuruburi 10 buc. Tip 3	259023 3
Știft Tip 5	259049 5
Portplăcuță Tip 41	259031 41
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500