

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	259031 25
Pârghie cu articulație	259015 9
Cod ISO Suport	PWLNLR/L 2525M06
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Mărimea plăcuței	6 mm
Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	16 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Set de arcuri	259044 5
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 6	259018 6
Portplăcuță Tip 25	259031 25
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Pârgă cu articulație Tip 9	259015 9
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500