


CCMT 120412, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 120412 CA510 Categorie: CA510

Sfărâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	GK
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Aplicația principală	P

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120412
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire