

**KOMET® Corp de bază, 8×D, Ø DC: 55mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236654 55
GTIN	4047109095991
Clasa articolului	24K

Descriere**Execuție:**

- Siguranța procesului până la 8 (9)×D.
- Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Tip de coadă ABS.

Aplicație:

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

Descriere tehnică

Ø corpului de bază d ₁	53,5 mm
Pentru un cap de găurit de	55 - 64 mm
Lungime utilă L ₁	495 mm
Lungimea totală L _{ges}	560 mm
Ø cozii ABS® D _s	80 mm
Ø nominal D	55
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	8×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

