

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	6 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	21 mm
Pârghie cu articulație	259015 14
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Cod ISO Suport	A16M PWLNR/L06
Decalaj central L_3	11 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 10
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L_2	15,25 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 10	259018 10
Pârghie cu articulație Tip 14	259015 14
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500