

HEDI

Lampă de mașină, Tip: 9LED



Date comandă

Numărul de comandă	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Lămpi de înaltă calitate, cu utilizare universală, cu întrerupător pornire/oprire, cablu de racordare îmbrăcat în cauciuc, cu lungimea de 3 m.

Toate lămpile HEDI® pentru mașini / pentru spațiul de lucru se execută în producția de serie cu cleme de prindere pe masă, cu magnet integrat și cu 4 șuruburi pentru fixarea flexibilă a lămpii pe diverse baze.

Lampă de mașină, apreciată de utilizatori, cu cap extrem de robust, etanșă la stropirea cu apă și la praf, pentru utilizarea profesională în medii de lucru dificile sau pentru utilizarea pe și în mașini. Protejat la interferențe radio conform DIN EN 62493. Lampă pentru mașină cu **LED-uri** pentru iluminarea orientată a locului de muncă. Consum energetic redus, evitarea încălzirii și iradierii cu ultraviolete a obiectelor iluminate.

Cap de lampă cu articulație îmbunătățită.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv sursă de iluminat, cu **magnet puternic de prindere, clemă cu șurub 50 mm și șuruburi de fixare** pentru prinderea pe mașină, masă, perete sau plafon.

Descriere tehnică

Flux luminos	1140 lm
Corpuri de iluminat	LED
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Clasă de protecție IP	IP 64
Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Putere de iluminare	12 W
Tensiune nominală	250 V
Unghi fix de distribuție a luminii	60 grad
Focalizare lumină	con de lumină focalizat
Tip produs	Lampă de mașină