

**Cablu de prelungire, 400 V / 16 A, Tip: 10N****Date comandă**

Numărul de comandă	081188 10N
GTIN	4007123251520
Clasa articolului	08B

**Descriere****Execuție:**

**Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în încăperi umede (IP44).** Rezistent împotriva uleiului, benzinei, razelor UV.

**Cablu de cauciuc neopren H07RN-F 5G1,5.**

**Funcționare:**

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

**Descriere tehnică**

Tip	10N
Materialul cablului	Neopren
Structura cablului	5G1,5
Clasa cablului	H07RN-F
Lungimea cablului	10 m
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Clasă de protecție IP	IP 44
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tip ștecăr intrare	F
Caracteristici nume produs	400 V / 16 A
Tensiune de rețea	400 V
Tip produs	Cablu de prelungire

## Accesorii

Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip L	081191 L
Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip XL	081191 XL
Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip S	081191 S