

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	21,5 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 2525M11
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Portplăcuță	269005 3
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 3

269005 3

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22

269028 22

Șurub pentru portplăcuță Tip 2

269013 2

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2

269028 2

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500