

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Set de arcuri	259044 2
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungime cap L ₁	29 mm
Cod ISO Suport	PSSNR/L 2020K12
Portplăcuță	259031 20
Lungimea totală L	125 mm
Serie	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu

Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Portplăcuță Tip 20	259031 20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500