

Garant**GARANT Master eco suport tijă de foraj Forma E2, VDI 30, Alezaj d2 (H7): 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319225 10
GTIN	4067263107835
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 +/-2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Arbore VDI perforat.
- Cu două duze de pulverizare cu bile.

Avantaj:

- Potrivit și pentru bare de alezat mai lungi.
- Setarea individuală de lungime a barelor de alezat.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Descriere tehnică

Alezaj d ₂ (H7)	10 mm
Ø H ₁	28 mm
Ø D ₈	55 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø L ₇	92,5 mm
Ø H ₃ Ø H ₃	20,5 mm

Ø L ₆	65 mm
Ø L ₃	22 mm
Forma	E
Ref. VDI	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI