

**Garant****GARANT Master eco suport tijă de foraj Forma E2, VDI 30, Alezaj d2 (H7):  
12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319225 12
GTIN	4067263107842
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 +/-2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Arbore VDI perforat.
- Cu două duze de pulverizare cu bile.

**Avantaj:**

- Potrivit și pentru bare de alezat mai lungi.
- Setarea individuală de lungime a barelor de alezat.

**Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

**Descriere tehnică**

Alezaj d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm

$\varnothing H_3 \varnothing H_3$	21,5 mm
$\varnothing D_8$	55 mm
Forma	E
Ref. VDI	VDI 30
$d_7$	16,5 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI