

**Garant****GARANT Master eco suport tijă de foraj Forma E2, VDI 40, Alezaj d<sub>2</sub> (H7): 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319235 8
GTIN	4067263107897
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 +/-2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Arbore VDI perforat.
- Cu două duze de pulverizare cu bile.

**Avantaj:**

- Potrivit și pentru bare de alezat mai lungi.
- Setarea individuală de lungime a barelor de alezat.

**Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

**Descriere tehnică**

Alezaj d <sub>2</sub> (H7)	8 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø D <sub>8</sub>	65 mm
Ø H <sub>3</sub> Ø H <sub>3</sub>	19,5 mm
Ø D <sub>6</sub>	83 mm
Ø H <sub>1</sub>	32,5 mm
Ø L <sub>6</sub>	75 mm

Ø L <sub>7</sub>	110,5 mm
Forma	E
Ref. VDI	VDI 40
d <sub>7</sub>	20,5 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI