

Garant**GARANT Master eco suport tijă de foraj Forma E2, VDI 40, Alezaj d2 (H7): 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319235 50
GTIN	4067263108108
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 +/-2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificate.
- Arbore VDI perforat.
- Cu două duze de pulverizare cu bile.

Avantaj:

- Potrivit și pentru bare de alezat mai lungi.
- Setarea individuală de lungime a barelor de alezat.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Notă:

Nepotrivit pentru utilizarea cu adaptor de reducere.

Descriere tehnică

Alezaj d ₂ (H7)	50 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø D ₈	92 mm
Ø L ₇	86 mm

Fișă de date

Ø D ₆	98 mm
Ø L ₆	100 mm
Ø H ₃ Ø H ₃	39,5 mm
Forma	E
Ref. VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI