

AEG

Mașină de înșurubat compactă cu acumulator, Tip: SE3



Date comandă

Numărul de comandă	070220 SE3
GTIN	4002395197538
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

AEG Mașini de înșurubat cu articulație și acumulator.

Mașină de înșurubat și de găurit compactă cu acumulator Li-ion **cu articulație rotativă** pentru utilizare în poziție dreaptă sau în unghi. Reglarea momentului de rotație în 10 trepte și cuplaj cu fricțiune. Funcționare pe dreapta/stânga, suport pentru **biți hex 1/4 inch (E 6,3)**.

Avantaj:

Cu articulație rotativă.

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Inclusiv încărcător și geantă de transport.

Notă:

La Cod 073824 și Cod 073841 găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare potrivite.

Ambalaj: Geantă de transport

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip B 3 V

Denumirea producătorului: SE3,6

Număr de acumulatori incluse: 2

Tip acumulator: Litiu-Ion

Capacitate acumulator: 1,5 Ah

Tensiunea acumulatorului: 3,6 V

Moment maxim de rotație moale: 4,5 Nm

Descriere tehnică

Moment maxim de rotație moale	4,5 Nm
Moment maxim de rotație dur	6,5 Nm
Turație maximă treapta 2	0 - 600 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	3 mm
Denumirea producătorului	SE3,6
Tip	SE3
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	6 mm
Utilizare tipică	Light
Forma	Șurubelniță dreaptă
Sistem de prindere	E 6,3
Tensiunea acumulatorului	3,6 V
Capacitate acumulator	1,5 Ah
Turație maximă treapta 1	0 - 200 min ⁻¹
Greutate	0,6 kg
Ambalaj	Geantă de transport
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip B 3 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Șurubelniță

Accesorii

Sistem Li-Ion S Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului AB3 V

073824 AB3

