


SNMG 120408 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020

Date comandă

Numărul de comandă	251264 HBX020
GTIN	4045197664471
Clasa articolului	22D

Descriere

SNMG 120408 Set cu 10 bucăți HBX020 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HBX020

Sfărâmbător de așchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5 mm

Avans f : 0,1 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	PM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Categorie	HBX020

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cuțite de strunjire QuickTurn
Serie	Cuțit de strunjire tip eco
Serie	Cuțit de strunjit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru