



**KOMET TwinKom® Corp de bază pentru capul de alezat fără ajustare axială cu coadă ABS®, scurt, Ø D<sub>min</sub> – Ø D<sub>max</sub>: 39-53mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	236680 39-53
GTIN	4047109262027
Clasa articolului	24F

## Descriere

### Execuție:

- Suporturile radiale reglabile se folosesc în pereche pentru realizarea alezajului, și se pot schimba în funcție de mărimea alezajului de prelucrat.
- Structură compactă a sculelor.
- Duză sferică reglabilă pentru răcire pentru direcționarea alimentării cu lichid de răcire direct pe tășuri.
- În cazul operațiilor de găurire în adâncime, canalele spiralate dovedesc o capacitate deosebită de evacuare a așchiilor.
- Compatibil cu 1 canal cu cantitate minimă de ungere

### Notă:

**Vă rugăm să comandați separat suportul și plăcuțele amovibile.**

Alte modele și dimensiuni cu ajustare axială, la cerere.

### Exemplu de comandă:

1×Cod 236680 Ref. 24–32 – Corp de bază pentru capul de alezat G01.

2×Cod 236684 Ref. 24–32 – Suport pentru capul de alezat.

10×Cod 236520 Ref. 18–010 – Plăcuțe amovibile pentru utilizare universală (acoperire BK8425).

## Descriere tehnică

Gamă de Ø D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	39 - 53 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	60 mm

Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	32 mm
Execuție	scurt
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	convex
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

## Accesorii

KOMET TwinKom® Suport pentru capul de alezat $\alpha = 80^\circ$ Degroșare Suport 39-53	236685 39-53
KOMET TwinKom® Suport pentru capul de alezat $\alpha = 80^\circ$ Degroșare Suport 39-53	236684 39-53
KOMET TwinKom® Suport pentru capul de alezat $\alpha = 90^\circ$ Finisare Suport 39-53	236688 39-53
KOMET TwinKom® Suport pentru capul de alezat $\alpha = 90^\circ$ Degroșare Suport 39-53	236686 39-53