

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de arcuri	259044 5
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Pârghie cu articulație	259015 9
Decalaj central L <sub>3</sub>	17 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Portplăcuță	259031 34
Mărimea plăcuței	16 mm
Cod ISO Suport	A25R PTFNR/L 16
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	32 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	24 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 6	259018 6
Pârgă cu articulație Tip 9	259015 9
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Portplăcuță Tip 34	259031 34
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500