

Garant**Cap de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251406 32/22
GTIN	4045197656919
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	32 mm
Știft	259049 2
Lungime cap L ₁	36 mm
Mărimea plăcuței	22 mm
Portplăcuță	259031 33
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Gheară de strângere	259038 13
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 2204..
Set de șuruburi	259023 2
Cod ISO Suport	MTJNR/L 3232P22
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi 10 buc. Tip 2	259023 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Gheară de strângere Tip 13	259038 13
Știft Tip 2	259049 2
Portplăcuță Tip 33	259031 33
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500