

Garant**Cap de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Știft	259049 6
Set de șuruburi	259023 2
Lungime cap L ₁	36 mm
Cod ISO Suport	MTJNR/L 2525M16
Mărime coadă	25 mm
Gheară de strângere	259038 14
Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	259031 32
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Serie	QuickTurn
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 32	259031 32
Set de șuruburi 10 buc. Tip 2	259023 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Gheară de strângere Tip 14	259038 14
Știft Tip 6	259049 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500