

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260343 12/07
GTIN	4045197653116
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	16 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Cod ISO Suport	A12L SDUCR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	140 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500