

**Cuțit de strunjit HOLEX Pro, stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Răcire orientată pe marginea de tăiere.

Notă:

Transfer lichid de răcire sub cap prin racord de furtun (G1/8 inch – inclus).

Descriere tehnică

Standard	Normă de fabricație
Lungimea totală L	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărimea plăcuței	11 mm
Mărime coadă	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungime cap L ₁	20,5 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 2020K11
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Clemă suport pivotant

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometrică Tip TX15	659950 TX15