

**Extensie pentru tarod cu suprafață HB, Tip: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	338425 10
GTIN	4067263109815
Clasa articolului	32H

Descriere**Execuție:**

Coadă h6 cu suprafață Weldon pentru prindere și în mandrine Weldon / mandrine cu strângere rapidă – fretare sau mandrine hidraulice.

- **Model lung, respectiv foarte lung.**
- **Capătul din față al prelungitorului este profilat ca o bucă elastică. Tarodul se fixează în buca elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.**
- **Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.**
- **Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în buce elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.**

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Notă:

Bucă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

Pentru \varnothing nominal al filetului d_1 DIN 374/376	M16
Prelungitor K_2	9 mm
Prelungitor L_2	90 mm
Prelungitor L_3	130 mm
\varnothing prelungitorului D_3	12 mm
Pentru \varnothing cozii filetate d_2	12 mm

Tip produs

Prelungitor