



## Extensie pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 6L



### Date comandă

Numărul de comandă	338435 6L
GTIN	4067263110361
Clasa articolului	32H

### Descriere

#### Execuție:

- Model lung, respectiv foarte lung.
- Capătul din față al prelungitorului este profilat ca o bucă elastică. Tarodul se fixează în buca elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.
- Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
- Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în buce elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

#### Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

#### Notă:

Buca elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

### Descriere tehnică

Pentru $\varnothing$ nominal al filetului $d_1$ DIN 374/376	M11
$\varnothing$ prelungitorului $D_3$	8 mm
Prelungitor $L_3$	230 mm
Prelungitor $\varnothing D_4$	13 mm
Prelungitor $K_2$	6,2 mm
Prelungitor $L_2$	80 mm

Pentru lungimea de încastrare $l_1$	30 mm
Pentru $\varnothing$ cozii filetate $d_2$	8 mm
Pentru $\varnothing$ nominal al filetului $d_1$ DIN 371	M8
Pentru pătrat $K_1$	6,2 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Prelungitor