



Extensie pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 8



Date comandă

Numărul de comandă	338435 8
GTIN	4067263110392
Clasa articolului	32H

Descriere

Execuție:

- Model lung, respectiv foarte lung.
- Capătul din față al prelungitorului este profilat ca o bucă elastică. Tarodul se fixează în buca elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.
- Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
- Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în buce elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Notă:

Bucă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

Ø prelungitorului D_3	10 mm
Prelungitor L_3	130 mm
Pentru pătrat K_1	8 mm
Pentru Ø nominal al filetului d_1 , DIN 371	M10
Prelungitor L_2	60 mm
Pentru lungimea de încastrare l_1	33 mm

Prelungitor K ₂	8 mm
Prelungitor Ø D ₄	15 mm
Pentru Ø cozii filetate d ₂	10 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Prelungitor