

HOLEX**Extensie pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 7L****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 338435 7L |
| GTIN | 4067263110385 |
| Clasa articolului | 32H |

Descriere**Execuție:**

- Model lung, respectiv foarte lung.
- Capătul din față al prelungitorului este profilat ca o bucă elastică. Tarodul se fixează în buca elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.
- Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
- Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în buce elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Notă:

Bucă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------|
| Pentru \varnothing cozii filetate d_2 | 9 mm |
| Pentru pătrat K_1 | 7 mm |
| \varnothing prelungitorului D_3 | 9 mm |
| Pentru \varnothing nominal al filetului d_1 , DIN 374/376 | M12 |
| Prelungitor L_2 | 80 mm |
| Prelungitor $\varnothing D_4$ | 15 mm |

| | |
|---|-------------|
| Pentru \varnothing nominal al filetului d_1 DIN 371 | M9 |
| Prelungitor L_3 | 230 mm |
| Pentru lungimea de încastrare l_1 | 31 mm |
| Prelungitor K_2 | 7 mm |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Prelungitor |